



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Meister

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### Brand's Products

Ürün	Tanım
<a href="#">45XM1024XG15W</a>	akış monitörü
<a href="#">52XM1002XG08WA</a>	Akış şalteri
<a href="#">DKM/A-1/4 G 1/2" / 53XM1004XG15OA</a>	artikel number: 52XM1004G15WA90261081
<a href="#">DKM-1/30 G 1"</a>	akış monitörü
<a href="#">DUM-28 G 1/2"</a>	flow switch G 1/2
<a href="#">IH9PF40-22</a>	AC Motor
<a href="#">RH8PF25-22-HI</a>	Ac Motor
<a href="#">52XM1004XG15WA</a>	
<a href="#">CHP090027</a>	şarj
<a href="#">3102-B</a>	akümülatör
<a href="#">SG-30X70-1.5A-W</a>	Anahtar Kiti
<a href="#">DKM/A-1/110</a>	
<a href="#">Nr. 4XE1110XG25WA Type DKM/A-1/110 G 1"</a>	Akış Monitörü ve Akış Göstergesi
<a href="#">8H180FM-HI</a>	Redüktör
<a href="#">SG-15X50-ST220S</a>	Anahtar muhafazası normalde açık (NOC)
<a href="#">50XM1015XG25W</a>	Akış şalteri DKM-1/15 G 1"
<a href="#">DKM-1/15 G 1"</a>	akış Anahtarı
<a href="#">50XM1060XG25W</a>	
<a href="#">8H30FM- HI</a>	motor
<a href="#">DUG-14 (60XM0014XG15S)</a>	Akış monitörü
<a href="#">DUG-22 (60XM0022XG15S)</a>	akış şalteri
<a href="#">61XE0150XG32S</a>	Akış Monitörü ve Akış Göstergesi
<a href="#">DKM/A-1/60 G 1" / 52XM1060XG25WVA</a>	akış monitörü
<a href="#">DKM/A-1/8 G 1"</a>	akış monitörü
<a href="#">DKM/A-1/15 G 1" 52XM1015XG25WVA</a>	akış şalteri
<a href="#">DKM-1/24 G 1"</a>	
<a href="#">DKM/A-1/24-G1" (55XE1024XG25OA)</a>	Akış göstergesi
<a href="#">DKM/A-1/10 G 1" / 52XM1010XG25WVA</a>	akış monitörü
<a href="#">DKM/A-1/60 G 1"</a>	akış monitörü
<a href="#">P/N: 52XM1015XG25SA Type: DKM/A-1/15 G 1"</a>	akış şalteri
<a href="#">DKM/A-1/2 G 1/2"</a>	akış şalteri
<a href="#">DKM-1/10 G 1"</a>	
<a href="#">55XE1024XG15OA</a>	
<a href="#">54XE1024XG15W12</a>	akış şalteri
<a href="#">55XE1060XG25OA</a>	
<a href="#">54XE1060XG25W12</a>	akış şalteri

Ürün	Tanım
<a href="#">62XM0004.G08S</a>	
<a href="#">DOKU-DVD</a>	DVD
<a href="#">50XM1045XG25S</a>	akış monitörü
<a href="#">50XM1045XG25W</a>	
<a href="#">DKG-1/15 G 3/4" (Artikel-Nr. 47XE1015XG20W)</a>	Akış anahtarı
<a href="#">SG-30BWE-1A-W</a>	
<a href="#">50XM1008XG15W</a>	Akış anahtarı
<a href="#">50XM1008XG15SI4.0</a>	Akış anahtarı
<a href="#">Prüfprotokoll für DKM-1/8</a>	DKM-1/8 için test protokolü
<a href="#">SG-30BLA-3A-SK15</a>	Anahtar muhafazası normalde açık (NOC)
<a href="#">DKG-2/2</a>	Akış anahtarı
<a href="#">3102B i-Drill (black)</a>	pil
<a href="#">52XM1045XG25WA</a>	
<a href="#">50XM1004XG15W</a>	Sensör
<a href="#">51XE1110XG25SI4.0</a>	Akış Ölçer DKM-1/110 G1 "
<a href="#">50XM1110XG25SI4.0</a>	akış ölçer
<a href="#">DKM-1/24 G 1/2"</a>	akış anahtarı
<a href="#">DKM-1/4 G 1/2" (50XM1004XG15W)</a>	Akış anahtarı
<a href="#">DKM-2/3 G 1/2" (51XE2003XG15S)</a>	Akış anahtarı
<a href="#">SG-30BLA-1.5A-W (für DKM/A-1/24)</a>	Anahtar konut değiştirici (COC
<a href="#">DWG-12 G 1/2" (22XE0012XG15W0)</a>	akış Anahtarı
<a href="#">50XM1008XG20S</a>	Değiştirmek
<a href="#">RVM/U-2/7 G 1/2"</a>	Akış monitörü
<a href="#">DKM/A-1/24 G 3/4" 55XE1024XG20OA</a>	Akış göstergesi
<a href="#">RVM/UA-2/13 G 3/4"</a>	akış göstergesi
<a href="#">52XM1008XG25PA</a>	akış monitörü
<a href="#">9H9FE-AK</a>	
<a href="#">RVM/U-2/11 G 1/2"</a>	Akış korumaları
<a href="#">DKME/A-1/80 G 1" (84AE1080XG25S)</a>	Akış Monitörü
<a href="#">10SM2003XG15WKA</a>	
<a href="#">10SM2003XG15WK5</a>	
<a href="#">60XM0150XG32SEM / DUG-150 G 5/4"</a>	Akış göstergesi
<a href="#">53XM1110XG250A</a>	Akış Göstergesi
<a href="#">52XM1110XG25ALA</a>	Akış Monitörü
<a href="#">RVO/U-4/2-30GPH-.250-B-2-NO1</a>	
<a href="#">RVO/U-1/150NPT 1"</a>	akış şalteri
<a href="#">GLS-O-U-1-150F</a>	anahtar muhafazası normalde açık
<a href="#">DKM/A-1/90 G 1"</a>	
<a href="#">Seal Kit for RVO/U-1/150</a>	
<a href="#">03XE1030XG20S</a>	akış şalteri
<a href="#">DKG-1/30 G 3/4"</a>	akış monitörü
<a href="#">DKM-1/4 G 1/2"</a>	akış şalteri
<a href="#">DKG - 2/4G 1/2"</a>	akış şalteri
<a href="#">DKM/A-1/45 G 1"</a>	akış anahtarı
<a href="#">SG-30BLA-1.5A-W</a>	anahtarlama temas

Ürün	Tanım
<a href="#">DUG-28 G1/2"</a>	akış şalteri
<a href="#">DKM/A-1/8 G 1" (52XM1008XG25WA)</a>	akış şalteri
<a href="#">DKME-1/80 G 1"</a>	Akış anahtarı
<a href="#">61XE0028XG150</a>	Debimetre
<a href="#">DICHT-S-NBR</a>	Akış ölçer için conta kiti
<a href="#">GLS-DUG-028F</a>	Slayt Akış Ölçer Kiti
<a href="#">DKG-1/2 G 1/2"</a>	akış şalteri
<a href="#">10XM2013XG15S / RVM/U-2/13 G 1/2"</a>	algılayıcı
<a href="#">DUG-110 G 1"</a>	akış monitörü
<a href="#">45XM1024XG15S</a>	Akış monitörü
<a href="#">60XM0110XG25W</a>	.
<a href="#">DKM-1/60 G 1"</a>	Debimetre
<a href="#">DKM-1/45 G 1"</a>	Debimetre
<a href="#">52XM1045XG25DA</a>	akış monitörü
<a href="#">45XM1004XG25S</a>	Akış monitörü
<a href="#">47XE1004XG25S</a>	Akış monitörü
<a href="#">10XM2003XG10S</a>	akış monitörü RVM/U-2/3 G 3/8"
<a href="#">DKG -1/8LPM-1.00BSP-B-1</a>	
<a href="#">DUM/A-28 G 1/2" (65XCA028XG15S12.)</a>	Akış monitörü
<a href="#">Type DKG-1/8 3/4"</a>	Akış göstergesi
<a href="#">63XE0004XG08ST510</a>	Akış monitörü
<a href="#">SG-30BLA-3A-S</a>	Anahtar muhafazası normalde açık (NOC)
<a href="#">9H60FE-MS</a>	Redüktör
<a href="#">P/N: 60XM0014XG15S Type: DUG-14 G 1/2"</a>	akış monitörü
<a href="#">SG-30BLA-3A-S for DKME 1/20</a>	anahtar muhafazası normalde açık (NOC)
<a href="#">20XM0012XG15S</a>	akış monitörü
<a href="#">52XM1010XG25DA</a>	akış monitörü
<a href="#">52XM1060XG25WA</a>	akış monitörü
<a href="#">52XM1008XG15SI4.0</a>	akış ölçer
<a href="#">DKM-1/2 G 1/2"</a>	akış ölçer
<a href="#">Nr. 09XM0025XG15S Type WY-15 G 1/2"</a>	akış monitörü
<a href="#">DUG-22 G 1/2 MS NOC</a>	
<a href="#">SG-30ROT-3A-S</a>	Anahtar muhafazası normalde açık NOC
<a href="#">RVO/U-2/8 G 1/2" / 03XE2008XG15W</a>	akış monitörü
<a href="#">DWG-8 G 1/2"</a>	akış anahtarı
<a href="#">20SM0008XG15S</a>	
<a href="#">SG-30ROT-3A-S13</a>	
<a href="#">G-30BLA-1.5A-W</a>	
<a href="#">84AE1080XG25S</a>	
<a href="#">52XM1024XG25PA / DKM/A-1/24 G 1"</a>	akış şalteri
<a href="#">11XE40.6XG08S</a>	akış şalteri
<a href="#">47XE1015XG20W</a>	AKIŞ ŞALTERİ
<a href="#">DKG-1/8 G 1/2" / 45XM1008XG15W</a>	akış monitörü
<a href="#">RVO/U-2/15 G 1/2"</a>	akış monitörü
<a href="#">DKM/A-1/1 G 1/4" / 54XE1001XG08SA</a>	akış monitörü

Ürün	Tanım
<a href="#">20XM0018XG15S - DWG-18 G 1/2</a>	
<a href="#">DKM-1/2 G 1/4"</a>	akış monitörü
<a href="#">DKM/A-1/2-1.5LPM-.500BSP-SS-1-CH1/ATEX</a>	Debimetre
<a href="#">Certificate of Compliance</a>	
<a href="#">Certificate of Calibration</a>	Kalibrasyon Sertifikası
<a href="#">52XM1024XG25PA</a>	akış monitörü
<a href="#">52XM1015XG25PA</a>	akış monitörü
<a href="#">45XM1024XG20W</a>	akış monitörü
<a href="#">45XM1004XG15W</a>	akış monitörü
<a href="#">45XM1010XG20W</a>	akış monitörü
<a href="#">AP-KABEL</a>	teller
<a href="#">52XM1060XG25DA</a>	akış monitörü
<a href="#">52XM1024XG20SA</a>	akış monitörü
<a href="#">DKM/A-1/8LPM-1.00BSP-B-1-CH1</a>	
<a href="#">DKM/A-1/2-1.5LPM-.500BSP-B-1-NO1</a>	
<a href="#">80XM1080XG25S</a>	akış monitörü
<a href="#">IH8PF40-22</a>	AC Motor
<a href="#">8H30FM</a>	Dişli kafası
<a href="#">5450470</a>	yedek pil
<a href="#">RVO/U-2/12LPM-.500BSP-B-1</a>	
<a href="#">IHT9PF40-22YC</a>	AC Motor
<a href="#">50XM2003XG15W</a>	akış monitörü
<a href="#">81XE1040XG25SEM</a>	akış monitörü
<a href="#">03XE2015NP15S</a>	debimetre
<a href="#">01XM2008XG15S</a>	akış monitörü
<a href="#">SG-30S-W-B-STP</a>	Anahtar muhafazası değiştirici (COC)
<a href="#">FL-110-01-F</a>	Kılavuz rayı
<a href="#">20XM0018XG20W</a>	
<a href="#">50XM1002XG25W</a>	Akış Monitörü
<a href="#">DKM/A-1/10 G 1/2"</a>	akış monitörü
<a href="#">01XM40.2XG08S</a>	Akış Anahtarı
<a href="#">DKM-1/4 G 3/4"</a>	akış monitörü
<a href="#">50XM1004XG25W / DKM-1/4 G 1"</a>	
<a href="#">45XM2008XG15S-VSB-01</a>	akış monitörü
<a href="#">AP SWITCHING STATE</a>	
<a href="#">10XM20.6XG15SKA</a>	
<a href="#">960MDKM001</a>	akış monitörü
<a href="#">SG-30S-S-B-STP</a>	Anahtar muhafazası kapatıcı (NOC)
<a href="#">54XE1024XG25WA</a>	
<a href="#">RH8PF25-22</a>	AC MOTOR
<a href="#">52XM1015XG25WA</a>	akış monitörü
<a href="#">62XM0008XG10S</a>	akış monitörü
<a href="#">64XMA028XG15S</a>	akış monitörü
<a href="#">RVM/U-4/1 G 1/4"</a>	akış monitörü
<a href="#">20XM0008XG15SEM // DWG-8 G 1/2"</a>	akış monitörü

Ürün	Tanım
<a href="#">DKME/A-1/40 G 1/2"</a>	akış ölçer
<a href="#">RVM/U-4/3 G1/4</a>	akış monitörü
<a href="#">DKM-1/8 G 3/4" / 51XE1008XG20W12</a>	akış monitörü
<a href="#">52XM1024XG25SI4.0 / DKM/A-1/24 G 1"</a>	akış ölçer
<a href="#">52XM1010XG25SI4.0 / DKM/A-1/10 G 1"</a>	akış ölçer
<a href="#">52XM1004XG25SI4.0 / DKM/A-1/4 G 1"</a>	akış ölçer
<a href="#">45XM1008XG15SI4.0</a>	Debimetre
<a href="#">81XE1020XG25SEM</a>	
<a href="#">11XE2007XG15W</a>	ANAHTARI
<a href="#">DWG-8 G 1/2 20XM0008XG15P</a>	akış monitörü
<a href="#">DKM-2/3 G 1/2" / 50XM2003XG15W</a>	akış monitörü
<a href="#">47XE1045XG25SI4.0</a>	Akış Monitörü
<a href="#">52XM1024XG25SA - DKM/A-1/24 G 1</a>	Güç ölçüm cihazları
<a href="#">RVO/U-2/8 G 1/2" / 02XM2008XG15O</a>	akış göstergesi
<a href="#">01XM1030XG25WH</a>	Akış Göstergesi
<a href="#">10XM4003XG08W</a>	
<a href="#">IH9PG120-32 (H)</a>	
<a href="#">9H180UB</a>	Asenkron Motor
<a href="#">20SM0008XG15S // DWG-8 G 1/2</a>	