



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Precitec

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### Brand's Products

Ürün	Tanım
<a href="#">P0360-240-15000</a>	Sensör kablosu
<a href="#">P0571-260-00001</a>	Keramikteil
<a href="#">P0589-360-00001</a>	VE Y D22.35 d4
<a href="#">P0591-510-00001</a>	sensör eki
<a href="#">P0591-573-00015</a>	Nozul elektrot
<a href="#">P8110-100-00001 (EG 8110 A)</a>	Aygıt ayarlama
<a href="#">OG Y D22.35 d4 (P0589-360-00001)</a>	OG Y D22.35.d4 Schutzglas
<a href="#">PBMO0-001-383KE</a>	O-ring Viton 22,00x2,00
<a href="#">P0591-562-00012</a>	nozul elektrodu
<a href="#">P0591-564-00018</a>	HP1.5 "1.8 OF
<a href="#">P0591-563-00015</a>	Meşale Ucu
<a href="#">P0591-565-00020</a>	HP1.5 "2.0 OF
<a href="#">P0591-561-00010</a>	HP1.5 "1.0 OF
<a href="#">P0587-010-00001</a>	KA 2m gw KLS
<a href="#">P0591-1051-00001</a>	sensör eki
<a href="#">P0589-360-00002</a>	koruyucu cam
<a href="#">P0130-220-00002</a>	Sensör
<a href="#">P0492-001-00250</a>	elektrot kablosu
<a href="#">P0571-1051-00001 (KT B2" CON)</a>	seramik parçası
<a href="#">P0354-110-00002</a>	Sensör kesici uç
<a href="#">P0251-1338-00001</a>	
<a href="#">P0251-1437-00001</a>	
<a href="#">P0496-700-00001</a>	
<a href="#">P0591-002-00020</a>	nozul elektrodu
<a href="#">P0591-002-00025</a>	nozul elektrodu
<a href="#">DE HP1.5" 1.2 CON (P0591-572-00012)</a>	Meme elektrot
<a href="#">Collimator Lens for ZM HP SSL WK D30 M</a>	
<a href="#">P0380-110-00003</a>	sensör uygulama
<a href="#">P/N: P0591-573-00015, Type: DE HP1.5" 1.5 CON</a>	
<a href="#">P0591-576-00025</a>	nozul elektrodu
<a href="#">P0591-577-00030</a>	Nozul elektrodu
<a href="#">DE HP1.5" 1.2 CON DD (P0591-002-00012)</a>	Nozul elektrodu
<a href="#">P0591-002-00015</a>	Konik çift nozul
<a href="#">P0591-002-00018</a>	nozul elektrodu
<a href="#">P0591-002-00030</a>	
<a href="#">P0571-1051-0001</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">P0595-58616</a>	Koruyucu pencere kartuş
<a href="#">P0591-000-Q0020</a>	
<a href="#">OG Y D37 d7</a>	
<a href="#">P0792-425-00001</a>	
<a href="#">P0575-1055-00001</a>	sensör eki
<a href="#">PQ0595-1052007</a>	ProCutter 100/150 Q_C2
<a href="#">P0360-240-10000</a>	sensör kablosu
<a href="#">P0464-200-00001</a>	sensör eki
<a href="#">P0464-810-00220</a>	elektrot kablosu
<a href="#">P0464-140-00001</a>	Ortam Adaptörleri
<a href="#">P0591-1095-00001</a>	Dikiş somunu
<a href="#">P0591-1287-00001</a>	değiştirilebilir kaset
<a href="#">ZM YH27 F70 BNC DR</a>	Koruma kapağı
<a href="#">P0589-250-00001</a>	KONNEKTÖR BAŞ AK YH 27
<a href="#">P0360-185-00265</a>	elektrot kablosu
<a href="#">P05595-58616</a>	
<a href="#">P0588-1022-00002</a>	Koruyucu cam
<a href="#">P0591-002-00010 Type: DE HP1.5" 1.0 CON DD</a>	Nozul
<a href="#">P0591-002-00035</a>	Precitec Çift 3.5mm P0591-002-00035 Nozul
<a href="#">P0591-002-00040</a>	nozul elektrodu
<a href="#">P0591-571-00010</a>	
<a href="#">P0591-578-00040</a>	Precitec Tekli 4.0mm P0591-578-00040 Nozul
<a href="#">P0591-579-00050</a>	Lazer nozulları
<a href="#">P0571-1051-00001 Type: KT B2" CON</a>	Seramik parça
<a href="#">P0591-1208-00001</a>	lens
<a href="#">P0589-020-00130 Type KA 130 gg PU KLS</a>	SOK SENSOR KABLOSU
<a href="#">P0588-1048-00001</a>	Lens tutucu Mercek
<a href="#">P0589-426-00010/ DE YH27 1.0 F70 us</a>	Nozzlez
<a href="#">P0360-125-00265 KE 265 ww Z PU</a>	
<a href="#">P0251-0008-00001 DE YW50 GAS COAX 30 III</a>	
<a href="#">P0251-1047-00001 ZM YW50 GAS COAX 200 III</a>	
<a href="#">P0321-250-00003</a>	Sensör-Kutusu
<a href="#">P0321-250-00003 / EG 321</a>	Sensör Kutusu
<a href="#">P0591-1137-00002</a>	bağlantı başı
<a href="#">P0591-57557-</a>	Motorlu takas kaseti
<a href="#">P0464-140-00001 ZM MA HA</a>	medya adaptörü
<a href="#">P0464-200-00001 (SE HC)</a>	sensör uygulama
<a href="#">P0130-100-00002</a>	
<a href="#">P0589-020-00130</a>	SOK SENSOR KABLOSU
<a href="#">P0360-240-20000</a>	BNC kablo - Boyu 20m
<a href="#">P0360-240-02000</a>	BNC kablo - Boyu 2m
<a href="#">P0791-510-00001</a>	eksen
<a href="#">P0595-60123</a>	sensör eki
<a href="#">P0591-002-00015</a>	Nozul elektrodu
<a href="#">P0591-002-00012</a>	Nozul elektrodu

Ürün	Tanım
<a href="#">P0571-1051-00001</a>	seramik tutucu
<a href="#">P0595-58601</a>	Koruyucu cam
<a href="#">P0591-002-00020</a>	Nozul elektrodu
<a href="#">P0571-293-00015</a>	Nozul elektrodu
<a href="#">P0591-002-00035</a>	Nozul elektrodu
<a href="#">PQ0580-1054319</a>	LightCutter+ 100/125 OGQIII
<a href="#">P0591-1208-00001, Type: OL HP SSL F125M</a>	Lens tutucu
<a href="#">P0591-572-00012 (R26RT0O6270)</a>	Nozul elektrodu
<a href="#">P0591-571-00010 (R26RT0O6330)</a>	Nozul elektrodu
<a href="#">P0589-360-00002 (R26RT0O6410)</a>	Koruyucu cam
<a href="#">P0255-1713-0001</a>	Koruyucu cam kılıf
<a href="#">P0251-1070-00001</a>	Koruyucu pencere
<a href="#">PBMO0-035-084KE</a>	Sızdırmazlık halkası
<a href="#">P0795-1201-00002</a>	Koruyucu cam
<a href="#">P0787-1001-00020</a>	elektrot memesi
<a href="#">P0591-002-00012</a>	Nozul elektrodu
<a href="#">P0464-1002-00001 SE HD</a>	senör eki
<a href="#">P0591-1262-00001</a>	Odaklanma objektifi
<a href="#">P0591-1186-00001</a>	Kollimasyon modülü
<a href="#">P0591-1209-00001 / OL HP SSL F200 M</a>	lens tutucu
<a href="#">ZM HP SSL WK D30 M</a>	Çıkarılabilir kaset
<a href="#">P0660-185-15000</a>	
<a href="#">P0360-150-00300</a>	elektrot kablosu
<a href="#">P0573-566-00025</a>	Kesme Memesi
<a href="#">P0591-575-00020</a>	.
<a href="#">P0591-572-00012</a>	
<a href="#">P0591-574-00018</a>	DE HP1.5 "1.8 İLE Düsenelektrode
<a href="#">KT B2" CON</a>	
<a href="#">P0492-003-20000</a>	.
<a href="#">P0575-510-00001</a>	senör eki
<a href="#">P0595-58601 OG Y D37 d7</a>	koruyucu cam
<a href="#">PR68621, AR D22.35 T3.6</a>	
<a href="#">P0575-520-00001</a>	yalıtım plakası
<a href="#">P0575-920-00001</a>	.
<a href="#">P0575-1078-00001</a>	terminal kafası
<a href="#">P0575-340-00001</a>	değiştirilebilir kartuş
<a href="#">P8030-100-00001</a>	ayarlayıcı
<a href="#">PR20184</a>	izolasyon burçları
<a href="#">P0595-92036</a>	
<a href="#">P0595-62407</a>	BAĞLANTI ADAPTÖRÜ
<a href="#">P0660-185-20000</a>	.
<a href="#">ZM HP SSL WK D30 M (P0591-1287-00001)</a>	
<a href="#">P8050-100-00001</a>	Aygıtı ayarlama
<a href="#">P0140-200-00001</a>	
<a href="#">P0589-360-00002, OG Y D22.35 d4 II</a>	Koruyucu cam

Ürün	Tanım
<a href="#">PQ0595-1053095</a>	ProCutter
<a href="#">P/N: PQ0595-1053095, Type: ProCutter 100/150 D-C2</a>	
<a href="#">P0589-600-00001</a>	Adaptör
<a href="#">OG Y D22.35 d4 II (W1030-1090) P0589-360-00002</a>	
<a href="#">P7007-577-00001</a>	
<a href="#">P0352-334-00012</a>	elektrot memesi
<a href="#">P0571-1051-00001</a>	KT B2 "CON seramik parçası
<a href="#">P0253-1034-00001</a>	
<a href="#">PQ0795-89440</a>	kesme kafası
<a href="#">P0795-1204-00001</a>	sensör kullanımı
<a href="#">P0591-590-00001</a>	preamp
<a href="#">P0251-1419-00001</a>	Koruyucu Cam
<a href="#">P0589-425-00012</a>	Lazer Nozul
<a href="#">KT M1.5 DXN II P0497-68871</a>	Seramik parça
<a href="#">P0491-130-00001 (KT M1.5" KS)</a>	
<a href="#">CT-KS2.0</a>	
<a href="#">P0491-110-00001 (SE M1.5" KS)</a>	
<a href="#">PM0253-2251-10001</a>	
<a href="#">P0588-1022-00001</a>	
<a href="#">P0494-752-00001</a>	
<a href="#">Type P0591-1095-00001</a>	Mekanik somun
<a href="#">Type P0571-1051-00001</a>	
<a href="#">P0595-59120</a>	Sensör Ekleme
<a href="#">KS20MGWZPU</a>	LAZER SENSOR KABLOSU
<a href="#">P0589-800-00003</a>	nozul
<a href="#">P591-573-00015</a>	Nozul elektrot
<a href="#">P591-575-00020</a>	Nozul elektrot
<a href="#">PQ0595-1052009</a>	ProCutter 100/200 Q_C4
<a href="#">226690</a>	sensör eki
<a href="#">154753</a>	kesme nozulu
<a href="#">235106</a>	koruyucu cam
<a href="#">P0591-1287-00001 / ZM HP SSL D30M</a>	
<a href="#">P0660-235-05000</a>	kontrol kablosu
<a href="#">P0795-1202-00001</a>	lens tutuculu lens
<a href="#">P0795-1106-00001</a>	lens tutuculu lens
<a href="#">P0787-483-00015</a>	Nozul elektrot
<a href="#">P0360-545-05000</a>	sensör kablosu
<a href="#">P0660-705-15000</a>	kontrol kablosu
<a href="#">P0660-230-05000</a>	motor kablosu
<a href="#">P0660-185-05000</a>	FIBER OPTİK KABLO
<a href="#">P0595-92737</a>	
<a href="#">PQ0580-97318</a>	Işık Kesici 2.0 100/150 Q
<a href="#">P0497-805-00450</a>	elektrot kablosu
<a href="#">P0494-788-00012</a>	nozul elektrodu
<a href="#">P0001-1030-00001</a>	artı işareti

Ürün	Tanım
<a href="#">PBM00-000-882KF - PR29090</a>	
<a href="#">Po591-1051-00001 / SE HP1.5"</a>	Sensör Ek Parçası
<a href="#">P0591-57132</a>	
<a href="#">P0595-59120 GP15644</a>	
<a href="#">P0587-772-00025</a>	
<a href="#">P0253-1024-00001</a>	
<a href="#">P0795-1193-00001</a>	
<a href="#">P0787-467-00001</a>	CONTA
<a href="#">P 0595-59131</a>	Mühür
<a href="#">P0380-105-Q0001</a>	Sensör üst kısmı
<a href="#">P0785-1201-00002</a>	
<a href="#">P0106-99357 / ZE LWM 19" 4HE W10</a>	
<a href="#">P0571-610-00001</a>	
<a href="#">P0660-700-15000</a>	MOTOR KABLO
<a href="#">P0795-23228</a>	SOMUN
<a href="#">P0253-1030-00001</a>	
<a href="#">P0795-1201-00002 OG Y D30 d5 II</a>	
<a href="#">PO494789-00015 FE m1.5 1.5 KN TAK</a>	